



WH106257F

**Einsatz mit Befestigungsplatte: Steckdose 2x Typ 13/23 /1x geschaltet**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	16 A
-----------	------

**Spannung**

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 - 250 V

**Frequenz**

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

**Werkstoff**

Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Metall Kunststoff Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

**Abmessungen**

Höhe	77 mm
Breite	77 mm
Tiefe	39 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	42 mm
Einbautiefe	37 mm

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp	Schweizer Norm Typ 13/23
Leiterquerschnitt	1.0 - 2.5 mm <sup>2</sup>

**Installation, Montage**

Montage auf	Unterputz Aufputz
-------------	----------------------

**Anschlussmöglichkeiten**

Mit Krallenbefestigung	Nein
Montageart	Schraubbefestigung

**Ausstattung**

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	Schweizer Norm Typ 13
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund	Ja
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Nein

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

**Kapazität**

Anzahl Module	2
---------------	---

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP20
--------------	------

**Funktionen**

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

**Kennzeichnung**

Mit Aufdruck	Ja
--------------	----

**Texte**

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen

**Geeignet für**

basico Unterputzmontage / kallysto Aufputz / kallysto Unterputz

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----