



WXF616T

gallery 2M Interrup.chave, 3 pos, alum

Características técnicas

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Materiais

Cor Titânio

Código RAL 9006

Acabamento Acabamento acetinado

Material Policarbonato (PC)

Tratamento Envernizado

Identificação

Sistema de montagem Elemento básico com placa de cobertura central

Conetividade

Tipo de montagem Montagem de clique

Controlos e indicadores

Número de teclas (gang) 0

Dimensões

Dimensões 40 x 45 mm

Profundidade da montagem 34 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 34 mm

Segurança

Resistência ao impactos IK IK02

Corrente elétrica

Corrente nominal 16 A

Texto

Iluminação Sem iluminação (não é possível iluminar)

Modo de comutação Com posição neutra "OFF": OFF-1-2-3

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC Sim

Conformidade RoHs Sim