



WXF616D

**Prekidač na ključ, 3-položajni 2M, gallery, krem**

**Tehničke karakteristike**

**Frekvencija**

Frekvencija 50 - 60 Hz

**Materijali**

Boja Bijelo

RAL kod 1013

Obrada površine Sjajno

Materijal Polikarbonat (PC)

Obrada Neobrađeno

**Identifikacija**

Raspored konstrukcije Osnovni element sa centralnom pločom

**Povezivost**

Vrsta montaže Uklopna montaža

**Kontrole i indikatori**

Broj tipki 0

**Dimenzije**

Dimenzije 40 x 45 mm

Ugrađena dubina 34 mm

Montažna dubina ugradbenih kutija 34 mm

**Sigurnost**

Otpornost na udarce IK IK02

**Električna struja**

Nazivna struja 16 A

**Tekst**

Rasvjeta Bez iluminacije (ne može se osvjetliti)

Promjena načina rada Sa neutralnim položajem „IOFF”: OFF-1-2-3

**Održivost**

REACH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da