



B04953

**Frontale centralino Pablo Style porta fumè 8 moduli STY INC 08W0 PF**

**Caratteristiche tecniche**

**Installazione, montaggio**

|              |                                           |
|--------------|-------------------------------------------|
| Montaggio su | Montaggio a incasso<br>Montaggio a parete |
|--------------|-------------------------------------------|

**Corrente**

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Corrente nominale | 125 A |
|-------------------|-------|

**Equipaggiamento**

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Numero di guide DIN            | 1  |
| Numero di file                 | 1  |
| Numero di sezioni in larghezza | 1  |
| Con serratura                  | No |
| Con morsettiera di neutro      | No |

**Numero di moduli**

|                  |   |
|------------------|---|
| Numero di moduli | 8 |
|------------------|---|

**Serie**

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Altezza                       | 235 mm |
| Larghezza                     | 280 mm |
| Profondità                    | 25 mm  |
| Altezza della parte incassata | 28 mm  |
| Larghezza di montaggio        | 280 mm |

**Porta / coperchio**

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Numero di porte del quadro elettrico | 1 |
| Numero di serrature                  | 0 |

**Serie**

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Profondità di installazione  | 16 mm |
| Numero di unità in larghezza | 8     |

**Porta / coperchio**

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Porta/frontale trasparente | Si |
|----------------------------|----|

**Connezione**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Numero di ingressi per tubi | 3 |
|-----------------------------|---|

**Materiali**

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Materiale  | Polycarbonato (PC) |
| Codice RAL | 9016               |
| Colore     | Grigio bluastro    |

**Equipaggiamento**

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Con morsettiera di terra | No |
| Con piastra di montaggio | No |

**Materiali**

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Resistente agli ultravioletti | No |
|-------------------------------|----|

**Protezione**

|                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Classe protezione                       | Isolamento classe II                    |
| Resistenza agli urti IK                 | IK08                                    |
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP40                                    |
| Tipo di bloccaggio                      | Serratura a cilindro<br>Senza serratura |

**Sostenibilità**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Senza alogeni   | Si |
| Conformità ROHS | Si |

Illustrazioni | Disegni

