



FT73E

Schrank, univers, IP54, SK I, H1100 x B800 x T275, 252 PLE

Technische Eigenschaften

Abmessungen

| | |
|--------------------------|---------|
| Höhe | 1100 mm |
| Breite | 800 mm |
| Tiefe | 275 mm |
| Materialdicke Seitenwand | 2 mm |

Sicherheit

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP54 |
| Schutzklasse | Schutzklasse I |
| Schließungstyp | Schnellverriegelung |
| Stoßfestigkeit IK | IK10 |

Ausstattung

| | |
|---|---|
| Anzahl Felder | 3 |
| Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten | 6 |

Installation, Montage

| | |
|----------------------------|------|
| Geeignet für Aussenbereich | Nein |
|----------------------------|------|

Werkstoff

| | |
|------------|-----------|
| Farbe | Lichtgrau |
| RAL Nummer | 7035 |
| Werkstoff | Stahl |

Ausstattung

| | |
|---------------|---|
| Anzahl Reihen | 7 |
|---------------|---|

Abdeckung, Tür

| | |
|------------------------------|------|
| Anzahl Schranktüren | 1 |
| Anzahl der Schlösser | 1 |
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein |

Elektrischer Strom

| | |
|-----------|-------|
| Nennstrom | 630 A |
|-----------|-------|