



HW4P440FE

Interruttore automatico aperto hw+ HW4 120kA 4000A 4P fisso sentinel Energy

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente nominale	4000 A
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 400 V AC come da IEC 60947-2	120 kA
Potere di interruzione di servizio Ics a 230 V AC secondo IEC 60947-2	100 kA
Potere di interruzione di servizio Ics a 400 V AC secondo IEC 60947-2	100 kA

Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale U_i	1000 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso U_{imp}	12000 V
Tipo di tensione di alimentazione	AC

Architettura

Numero di poli	4
Numero di poli	4P4D N:0/50/100/200%

Unità di sgancio

Tempo di risposta alla chiusura	50 ms
---------------------------------	-------

Architettura

Tipo di costruzione del dispositivo	Fissa incorporata
-------------------------------------	-------------------

Sostenibilità

Conformità REACH – SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì