




WH20184403A

kallysto Interrupteur à clé S1/1p/0-1-2-1&2/Plaque frontal pour combin. Gris Cl.

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage Encastré

Tension

Tension nominale 250 V

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Matière

Couleur Gris clair

Code RAL 7035

Finition Mat

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur Élément de base avec plaque de recouvrement centrale

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Dimensions

Dimensions 60 x 60 mm

Profondeur de montage 7 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 76 mm

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK02

Architecture

Type d'organe de commande Clé

Courant électrique

Courant assigné nominal 25 A

Textes

Type de raccordement Avec bornes à vis

Éclairage Sans éclairage (non éclairable)

Type de commutation Schéma interrupteur double 1/1-pôle