



WXF617B

Prekidač na ključ, 3-položajni 2M, gallery, izvlačiv u 0 položaju, čista bijela

#### Tehničke karakteristike

##### Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

##### Materijali

Boja Prometna bijela

RAL kod 9016

Obrada površine Sjajno

Materijal Metal  
Plastika

Obrada Neobrađeno

##### Identifikacija

Raspored konstrukcije Osnovni element sa centralnom pločom

##### Povezivost

Vrsta montaže Uklopna montaža

##### Kontrole i indikatori

Broj tipki 0

##### Dimenzije

Dimenzije 45 x 45 mm

Ugrađena dubina 34 mm

Montažna dubina ugradbenih kutija 34 mm

##### Sigurnost

Otpornost na udarce IK IK02

##### Električna struja

Nazivna struja 1,20 A

##### Tekst

Rasvjeta Bez iluminacije (ne može se osvijetliti)

Promjena načina rada Grupna preklopka 1-0-2