



WXF615T

Prekidač na ključ, 2-položajni 2M, gallery, titanij

Tehničke karakteristike

Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

Materijali

Boja Titanij

RAL kod 9006

Obrada površine Satenska završna obrada

Materijal Metal

Plastika

Obrada Lakirano

Identifikacija

Raspored konstrukcije Osnovni element sa centralnom pločom

Povezivost

Vrsta montaže Uklopna montaža

Kontrole i indikatori

Broj tipki 0

Dimenzije

Ugrađena dubina 34 mm

Montažna dubina ugradbenih kutija 34 mm

Sigurnost

Otpornost na udarce IK IK02

Električna struja

Nazivna struja 10 A

Tekst

Rasvjeta Bez iluminacije (ne može se osvijetliti)

Promjena načina rada 2x 1-polni off

Održivost

REACH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da