



HCS160AC

Interruptor de maniobra, seccionador P160, 4P, 160A

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	160 A
Corriente asignada de corta duración admisible Icw 1s IEC 60947	2 kA

Arquitectura

Número de polos	3
Elemento de control/operación	Maneta

Conexión

Sección transversal de conductor rígido	6 - 95 mm ²
Sección transversal de conductor flexible	6 - 70 mm ²

Tensión

Tensión asignada de aislamiento Ui	800 V
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)	8000 V

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Funciones

Unidad de disparo	Interruptor
-------------------	-------------

Sostenibilidad

Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí