



VR06127011

Víko podlahové krabice R06 round for 6 přístrojů, pro podlahy 12 mm, šedá

#### Technické vlastnosti

##### Architektura

S ochranným rámem na koberce	Ano
S prostorem pro koberec	Ano

##### Rozměry

Vestavěná hloubka	84 mm
Vestavěný průměr	215 mm
Vnější průměr	234 mm
Tloušťka prohlubně pro koberec	12 mm

##### Konfigurace

Instalační velikost (podlahová instalace)	R06
---	-----

##### Instalace, montáž

Vhodné pro zapuštěnou podlahovou montáž	Ano
Vhodné pro montáž do betonu	Ano
Vhodné pro venkovní použití	Ne
Vhodné pro instalaci do zvýšené podlahy	Ano
Vhodné pro mokré čištění	Ne

##### Instrukce

Údržba podlah	Suché
---------------	-------

##### Materiál

Materiál	Polyamid (PA)
----------	---------------

##### Kryt, dveře

Materiál krytu	Polyamid (PA)
----------------	---------------

##### Podmínky použití

Svislé zatížení působící na velkou plochu (velké zatížení)	5 kN
Svislé zatížení působící na malou plochu	3 kN

##### Funkce

Vhodné pro podlahový žlab	Ano
---------------------------	-----

##### Texty

Vývod kabelů	S kabelovým vývodem v krytu
--------------	-----------------------------

##### Materiál

Barva	Kovově šedá RAL 7011
Kód RAL	7011

##### Připojení

Počet vstupů potrubí	1
----------------------	---

##### Vybavení

Počet zásuvek SCHUKO	6
Počet vestavěných zařízení	6
Počet nosičů přístrojů	2
Počet zásuvkových boxů	2

##### Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
Mechanická odolnost IK	IK08
Třída ochrany v nepoužívaném stavu	IP30

**Udržitelnost**

Neobsahuje halogeny	Ano
Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnici RoHS	Ano

**Ilustrace a výkresy**

