




VR06127011

ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟ ΚΟΥΤΙ 12ΣΤ ΒΑΘΟΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 12mm Ø215mm ΓΚΡΙ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αρχιτεκτονική

Με πλαίσιο προστασίας χαλιού	Ναι
Με άνοιγμα	Ναι

Διαστάσεις

Ενσωματωμένο βάθος	84 mm
Διάμετρος τοποθέτησης	215 mm
Εξωτερική διάμετρος	234 mm
Πάχος εσοχής χαλιού	12 mm

Ρύθμιση

Μέγεθος εγκατάστασης (ενδοδαπέδιες εγκαταστάσεις)	R06
---	-----

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Κατάλληλο για χωνευτή τοποθέτηση στο δάπεδο	Ναι
Κατάλληλο για εγκατάσταση από σκυρόδεμα	Ναι
Κατάλληλο για εξωτερική χρήση	Όχι
Κατάλληλο για εγκατάσταση σε υπερυψωμένο δάπεδο	Ναι
Κατάλληλο για υγρό καθαρίσμα	Όχι

Οδηγίες

Συντήρηση δαπέδου	στεγνό καθαρίσμα
-------------------	------------------

Υλικά

Υλικό	Πολυαμίδιο (PA)
-------	-----------------

Συνθήκες χρήσης

Κάθετο φορτίο που εφαρμόζεται σε μεγάλη επιφάνεια (βαρύ φορτίο)	5 kN
---	------

Κάλυμμα, πόρτα

Υλικό κάλυψης	Πολυαμίδιο (PA)
---------------	-----------------

Συνθήκες χρήσης

Κάθετο φορτίο που εφαρμόζεται σε μικρή επιφάνεια	3 kN
--	------

Λειτουργίες

Κατάλληλο για κανάλι υποδαπέδιας τοποθέτησης	Ναι
--	-----

Κείμενο

Έξοδος καλωδίου	Με έξοδο καλωδίου στο κάλυμμα
-----------------	-------------------------------

Υλικά

Χρώμα	Iron grey
Κωδικός RAL	7011

Σύνδεση

Αριθμός εξαρτημάτων εισόδου καλωδίων	1
Αριθμός υποδοχών SCHUKO	6

Εξοπλισμός

Αριθμός ενσωματωμένων συσκευών	6
Αριθμός κουτιών εξόδου	2

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
Αντοχή σε κρούση IK	IK08
Κατηγορία προστασίας σε αχρησιμοποίητη κατάσταση	IP30

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι