



B06401



Canale in alluminio porta apparecchi alluminio opaco ALU 120x40 AO

Caratteristiche tecniche

Serie

Altezza	40 mm
Larghezza	120 mm
Lunghezza	2000 mm

Porta / coperchio

Numero di coperchi montabili	0
Larghezza coperchio 1	80 mm
Larghezza coperchio 2	0 mm
Larghezza coperchio 3	0 mm

Serie

Sezione interna	4272 - 4272 mm ²
-----------------	-----------------------------

Installazione, montaggio

Perforazione della base	Sì
-------------------------	----

Materiali

Materiale	Alluminio
Trattamento	Verniciato
Colore	Alluminio

Protezione

Resistenza agli urti IK	IK07
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP40

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 60 °C
-------------------------	------------

Connettività

Abbinabile con canale	Senza accoppiamento
-----------------------	---------------------

Equipaggiamento

Numero scomparti	0
Con pellicola protettiva	No

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì

Illustrazioni | Disegni

