



WH26592207C

**kallysto.trend UP komplett: Steckdose Typ 15 mit Schraubklemmen, Beige**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

|           |      |
|-----------|------|
| Nennstrom | 10 A |
|-----------|------|

**Spannung**

|              |             |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 400 - 400 V |
|--------------|-------------|

**Frequenz**

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

**Werkstoff**

|            |             |
|------------|-------------|
| Farbe      | Beige       |
| RAL Nummer | 1015        |
| Glanzgrad  | Matt        |
| Werkstoff  | Duroplast   |
| Oberfläche | Unbehandelt |

**Abmessungen**

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Höhe                        | 94 mm |
| Breite                      | 94 mm |
| Tiefe                       | 44 mm |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 37 mm |
| Einbautiefe                 | 37 mm |

**Anschluss**

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Leiterquerschnitt | 1.0 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
|-------------------|---------------------------|

**Installation, Montage**

|             |           |
|-------------|-----------|
| Montage auf | Unterputz |
|-------------|-----------|

**Anschlussmöglichkeiten**

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Anschluss-/Steckertyp | Schraubanschluss   |
| Montageart            | Schraubbefestigung |

**Ausstattung**

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Anschluss-/Steckertyp Steckdose | Schweizer Norm Typ 15 |
| Verdrehter Zentraleinsatz       | Nein                  |
| Mit Klappdeckel                 | Nein                  |
| Mit Schutzleiterkontakt rund    | Ja                    |
| Mit Signallampe                 | Nein                  |

**Zubehör**

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
|-----------------------|------|

**Kapazität**

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 1 |
|---------------|---|

**Sicherheit**

|                   |      |
|-------------------|------|
| Stoßfestigkeit IK | IK02 |
| Schutzart IP      | IP20 |

**Funktionen**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Mit Orientierungsbeleuchtung | Nein |
| Mit Funktionsbeleuchtung     | Nein |

**Texte**

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Aufdruck     | Ohne Aufdruck                  |
| Abdeckung    | Vollplatte                     |
| Schutz       | Ohne erhöhten Berührungsschutz |
| Anschlussart | Mit Schraubklemmen             |

**Geeignet für**  
kallysto Unterputz

**Nachhaltigkeit**  
RoHS-konform Ja