



17830069

**BLC Wächter 1,1 m Arsys polarweiß, glänzend**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Montagehöhe	1,10 - 1,10 m
Aufbauhöhe	23,50 mm

**Erfassung**

Ausführung Sensor	Bewegungsmelder
Erfassungsdurchmesser am Boden	0 - 0 m
Erfassungswinkel	180 - 180
Erfassungswinkel einstellbar	180 - 180 °

**Werkstoff**

Farbe	Polarweiß
Glanzgrad	Glänzend
Oberfläche	Unbehandelt
Werkstoff	Thermoplast

**Reichweite**

Max. Reichweite frontal	10 m
Max. Reichweite zu einer Seite	6 m

**Beleuchtung**

Ansprechhelligkeit einstellbar	0 - 80 lx
--------------------------------	-----------

**Einstellungen**

Ansprechhelligkeit einstellbar	Ja
--------------------------------	----

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-20 - 45 °C
--------------------	-------------

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------