



SB399

Schakelaar 3-polig 100 A

Technische eigenschappen

Uitvoering

Aantal polen	3
Pooltype	3P

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	100 A
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom Icc met gl-gG-zekeringen	6 kA
Nominale bedrijfsstroom bij AC22A	100 A

Installatie, montage

Aandraaimoment	3,60 - 3,60 NM
----------------	----------------

Spanning

Type voeding	AC
Nominale isolatiespanning Ui	500 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	6000 V

Capaciteit

Aantal modules	3
----------------	---

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Afmetingen

Hoogte	85 mm
Breedte	53 mm
Diepte	72 mm
Afmetingen	85 x 53 mm

Samenstelling

Aantal maakcontacten	3
Aantal verbreekcontacten	0

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 50 °C
---------------------	-------------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	35 mm² max.
Aansluitdoorsnede massieve ader	50 mm² max.

Levensduur

Maximale aantal mechanische schakelingen	90000
Elektrische levensduur bij nominale belasting bij AC22	7500

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	18,60 W
----------------------------------	---------