



HW4P440FB

Luftbrytare (ACB) HW4 120kA 4000A 4P fast, för sentinel TU

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	4000 A
Yttersta märkkortslutningbrytförmåga Icu under 400 V AC IEC 60947-2	120 kA
Driftbrytförmåga Ics under 230 V AC enligt IEC 60947-2	100 kA
Driftbrytförmåga Ics under 400 V AC enligt IEC 60947-2	100 kA

Uthållighet

Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar)	8000
Mekanisk livslängd (omkopplingar)	20000

Spänning

Nominell isolationsspänning Ui	1000 V
Nominell impulsskyddsspänning Uimp	12000 V
Matarspänning	AC

Resistans

Inre resistans	7 $\mu\Omega$
----------------	---------------

Arkitektur

Antal poler	4
Enhetens konstruktionstyp	Fast

Utlösning

Reaktionstid vid slutning	50 ms
---------------------------	-------

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja