



ATA122039010

LFK, variabele buitenhoek voor goot 12x20 mm, helderwit

#### Technische eigenschappen

##### Afmetingen

Hoogte	13 mm
Breedte	24 mm

##### Toebehoren

Toebehoren	Dekselonderdeel
------------	-----------------

##### Instellingen

Hoekbereik	83 - 140
------------	----------

##### Materiaal

Materiaal	Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS)
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
Kleur	Helderwit
RAL-code	9010

##### Veiligheid

Slagvastheid IK	IK07
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP40

##### Normen

Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12	Nee
--	-----

##### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 60 °C
---------------------	------------

##### Samenstelling

Met beschermfolie	Nee
-------------------	-----

#### Afbeeldingen | tekeningen

