



WH25120403C



**kallysto line UP komplett: Leuchtschalter S6 Lichtgrau**

**Technische Eigenschaften**

**Installation, Montage**

Montage auf Unterputz

**Spannung**

Nennspannung 230 V

**Frequenz**

Frequenz 50 - 50 Hz

**Werkstoff**

Farbe Lichtgrau

RAL Nummer 7035

Glanzgrad Matt

Werkstoff Duroplast

Oberfläche Unbehandelt

**Kenzeichnung**

Zusammenstellung Basiselement mit voller Abdeckplatte

**Anschlussmöglichkeiten**

Montageart Schraubbefestigung

Mit Krallenbefestigung Nein

**Abmessungen**

Abmessungen 92 x 92 mm

Einbautiefe 12 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 31 mm

Durchmesser 60 mm

**Sicherheit**

Schutzart IP IP20

Stoßfestigkeit IK IK02

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement Taste

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 10 A

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp quickconnect  
Steckklemme

**Texte**

Anschlussart Mit quickconnect-Steckklemmen

Beleuchtung Mit LED Leuchtpatrone gelb für Beleuchtung

Schaltart/Variante Zwischenschalter

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform Ja