



ATA122039016

**Vanjski ugao, ateha 12x20 mm, prometna bijela**

**Tehničke karakteristike**

**Dimenzije**

|        |       |
|--------|-------|
| Visina | 13 mm |
| Širina | 24 mm |

**Pribor**

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Vrsta pribora | Oblikovano/kalupljeno |
|---------------|-----------------------|

**Postavke**

|              |          |
|--------------|----------|
| Ugaoni domet | 83 - 140 |
|--------------|----------|

**Materijali**

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| Materijal | Akrilonitril butadien stiren (ABS) |
| Obrada    | Neobrađeno                         |
| Boja      | Prometna bijela                    |
| RAL kod   | 9016                               |

**Sigurnost**

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Otpornost na udarce IK        | IK07 |
| Ingress Protection (IP) klasa | IP40 |

**Standardi**

|   |    |
|---|----|
| Prikladno za funkcionalni integritet prema DIN4102-12 | Ne |
|---|----|

**Uvjeti korištenja**

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Radna temperatura | -5 - 60 °C |
|-------------------|------------|

**Oprema**

|                     |    |
|---------------------|----|
| Sa zaštitnim filmom | Ne |
|---------------------|----|

**Konfiguracija**

|             |    |
|-------------|----|
| Preklapanje | Da |
|-------------|----|

**Povezivost**

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Vrsta montaže | Uklopna montaža |
|---------------|-----------------|

**Pogodno za**

|           |  |
|-----------|--|
| ATA 12x20 |  |
|-----------|--|

**Održivost**

|                   |    |
|-------------------|----|
| Bez halogena      | Da |
| REACH-bez SVHC    | Da |
| Usklađeno sa RoHS | Da |

Ilustracije / crteži

