



3315396084



USB,5 mm Audio Steckdose Q.x alu samt, lackiert

Technische Eigenschaften

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	USB
Anzahl der Anschlüsse	2

Frequenz

Tonfrequenz	20 - 20 Hz
-------------	------------

Werkstoff

Farbe	Aluminium
RAL Nummer	9006
Glanzgrad	Samt
Werkstoff	Metall Kunststoff
Oberfläche	Lackiert

Abmessungen

Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	36,40 mm
Einbautiefe	24,90 mm

Konnektivität

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

Ausstattung

Geschirmt	Ja
Mit Staubschutz	Nein

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Texte

Auslass	Mit Geradeauslass
Beschriftung	Ohne Beschriftungsfeld
Tragplatte/Tragring	Mit Tragring

Geeignet für

Berker Q.x

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja