



M-R706022

Standardschrank-plus IP40 700x2200x600 lackiert

Technische Eigenschaften

Abmessungen

|        |         |
|--------|---------|
| Höhe   | 2200 mm |
| Breite | 700 mm  |
| Tiefe  | 600 mm  |

Normen

|                |      |
|----------------|------|
| EMV Ausführung | Nein |
|----------------|------|

Ausstattung

|                   |      |
|-------------------|------|
| Mit Montageplatte | Nein |
|-------------------|------|

Anschlussmöglichkeiten

|            |           |
|------------|-----------|
| Montageart | Anreihbar |
|------------|-----------|

Zubehör

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Zusatzgerät anreihbar | Ja |
|-----------------------|----|

Installation, Montage

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Geeignet für Bodenmontage | Ja |
|---------------------------|----|

Sicherheit

|              |                |
|--------------|----------------|
| Schutzart IP | IP40           |
| Schutzklasse | Schutzklasse I |

Werkstoff

|           |       |
|-----------|-------|
| Werkstoff | Stahl |
| Glanzgrad | Matt  |

Nachhaltigkeit

|              |    |
|--------------|----|
| Halogenfrei  | Ja |
| RoHS-konform | Ja |