



M-R706022

Standardschrank-plus IP40 700x2200x600 lackiert

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	2200 mm
Breite	700 mm
Tiefe	600 mm

Normen

EMV Ausführung	Nein
----------------	------

Ausstattung

Mit Montageplatte	Nein
-------------------	------

Anschlussmöglichkeiten

Montageart	Anreihbar
------------	-----------

Zubehör

Zusatzgerät anreihbar	Ja
-----------------------	----

Installation, Montage

Geeignet für Bodenmontage	Ja
---------------------------	----

Sicherheit

Schutzart IP	IP40
Schutzklasse	Schutzklasse I

Werkstoff

Werkstoff	Stahl
Glanzgrad	Matt

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja