



FWK3501100VERZ

## Goulotte protection contre le feu I90 FWK30 50x110mm zingués

### Caractéristiques techniques

#### Sécurité

Classe de résistance au feu	I90
-----------------------------	-----

#### Architecture

Nombre de côtés résistants aux feu	4
------------------------------------	---

#### Installation, montage

Perforation de socle	Oui
----------------------	-----

#### Dimensions

Hauteur	88 mm
Largeur	150 mm
Longueur	1500 mm
Hauteur intérieure	50 mm
Largeur intérieure	109 mm
Section intérieure	5450 - 5450 mm <sup>2</sup>

#### Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	21
---	----

#### Matière

Matière	Plâtre Acier
Traitement de surface	Galvanisé

#### Équipement

Matière de la gaine	Acier
---------------------	-------

#### Matière

Couleur	Zinc
---------	------

#### Équipement

Nombre d'agrafes par mètre	0
Peut être cloisonné	Oui
Nombre de cloisons clipsables	0
Avec film de protection	Non

#### Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

### Illustrations | dessins

