



WL9124

Рамка 2X вертикальна, Lumina-Passion, бронзовий алюміній

Технічні характеристики

Ємність

Кількість секцій	2
------------------	---

Матеріали

Colour	Перламутрово-бежевий
Код RAL	1035
Обробка поверхні	Матовий
Матеріал	Алюміній Латунь Метал
Обробка	Шліфований

Розміри

Висота	162,50 mm
Ширина	91,50 mm
Глибина	10,40 mm

Аксесуари

Має поле для маркування	Ні
-------------------------	----

Установлення, монтаж

Положення для монтажу/підключення	Вертикальний
-----------------------------------	--------------

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
Ударостійкість IK	IK05

Умови використання

Робоча температура	-10 - 35 °C
--------------------	-------------

Sustainability

Без галогену	Так
REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так