



30423515

Prekidač, 2-polni, jezgro, oznake "0" i "1", mod.umetak, W.1, siva mat

Tehničke karakteristike

Električna struja

Struja uklapanja/isklapanja 10 A

Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža
Montaža u zid/PŽ

Napon

Nazivni napon 250 V

Materijali

Boja Siva

Obrada površine Mat

Materijal Termoplastika

Obrada Neobrađeno

Povezivost

Vrsta montaže Montaža vijcima

Kontrole i indikatori

Broj tipki 1

Dimenzije

Dimenzije 70.80 x 70.80 mm

Ugrađena dubina 12 mm

Montažna dubina ugradbenih kutija 0 mm

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP55

Tekst

Vrsta veze Sa N-klemom
Sa ubodnim stezaljkama