



LNH1125M6

NH-Sicherungseinsatz NH1 gG 690V 125A Kombimelder Grifflasche spannungsführend

Technische Eigenschaften

Architektur

Auslösecharakteristik

gG

Sicherung

Sicherungsgröße

NH1

Sicherungscharakteristik

gG

Spannung

Versorgungsspannungsart

AC

Elektrischer Strom

Nennstrom

125 A

Einsatzbedingungen

Isoliert

Nein

Elektrische Hauptattribute

Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC60898-1

80 kA

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom

11.80 W

Abmessungen

Höhe

135 mm

Breite

39.50 mm

Tiefe

64.5 mm

Nachhaltigkeit

Halogenfrei

Ja

REACH-konform

Ja

RoHS-konform

Ja