



HYB094H

Tehničke karakteristike

Arhitektura

Tip pola	3P/4P
----------	-------

Veza

Presjek vodiča	150 - 150 mm ²
----------------	---------------------------

Oprema

Veličina navoja (metrička)	8 - 8
----------------------------	-------

Održivost

Bez halogena	Da
--------------	----

REACH-bez SVHC	Da
----------------	----

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----