



WK060

Variateur rotatif Kallysta lampes eco

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Gris
Matériau	Polycarbonate (PC)

Dimensions

Hauteur	70 mm
Largeur	70 mm

Architecture

Type d'organe de commande	Bouton poussoir/rotatif
---------------------------	-------------------------

Puissance

P max. avec lampes à incandescence	20 - 275 W
------------------------------------	------------

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 35 °C
------------------------	-------------