



WK061

**Variateur poussoir Kallysta lampes eco**

**Caractéristiques techniques**

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Matière**

Couleur	Gris
Matériau	Polycarbonate (PC)

**Dimensions**

Hauteur	70 mm
Largeur	70 mm

**Architecture**

Type d'organe de commande	Poussoir simple
---------------------------	-----------------

**Puissance**

P max. avec lampes à incandescence	20 - 275 W
------------------------------------	------------

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-10 - 35 °C
------------------------	-------------

**Raccordement**

Section de raccordement en câble rigide	0.08 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble souple	0.08 - 2.5 mm <sup>2</sup>