



VF318PS

Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 3-řadá, 54 mod., plná dvířka, bezšr. svorky

Technické vlastnosti

Napětí

Jmenovité napětí 400 - 400 V

Instalace, montáž

Vhodné pro venkovní použití Ne

Montáž Zapuštěná montáž

Elektrický proud

Jmenovitý proud 63 A

Vybavení

Počet lišt 3

Počet řad v rozvaděči 3

Počet polí v šířce 1

Zámek Ne

Má neutrální svorkovnici Ano

Kapacita

Počet modulů 54

Funkce

Má ochranný hlavní vypínač Ne

Se vstupy potrubí Ano

Rozsah dodávky

Počet RCCB v rozvaděči 0

Rozměry

Výška 543 mm

Šířka 460 mm

Hloubka 97,50 mm

Vestavěná výška 507 mm

Kryt, dveře

Počet dveří rozvaděče 1

Rozměry

Vestavěná šířka 426 mm

Kryt, dveře

Počet zámků 0

Rozměry

Vestavěná hloubka 72 mm

Počet jednotek šířky 18

Kryt, dveře

Dveře/kryt průhledné Ne

Konektivita

Druh montáže Upevnění šrouby

Materiál

Materiál Umělá hmota

Kód RAL 9010

Barva Bílá

Vybavení

Má uzemňovací svorkovnici Ano

Montážní deska Ne

Materiál

Odolnost proti ultrafialovému záření	Ne
--------------------------------------	----

Bezpečnost

Třída izolace	Třída izolacell
---------------	-----------------

Mechanická odolnost IK	IK07
------------------------	------

Stupeň krytí IP	IP40
-----------------	------

Typ uzamčení	Zámek na zacvaknutí Bez zámku
--------------	----------------------------------

Test žhavicím drátem	850 °C
----------------------	--------

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----