



LLG001

NH2-NR3P-LLG, Standardausführung ohne Gerätezubehör

Technische Eigenschaften

Sicherung

Sicherungsgrösse	NH2
------------------	-----

Architektur

Polanzahl	3
-----------	---

Elektrischer Strom

Nennstrom	400 A
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B	400 A

Installation, Montage

Nominales Drehmoment	30 - 30 Nm
----------------------	------------

Belastbarkeit

Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	200
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele	800

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	136 W
---------------------------------------	-------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	95 mm ²
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	95 mm ²

Abmessungen

Höhe	149.50 mm
Breite	280 mm
Länge	590 mm

Spannung

Isolationsspannung U _i	1000 V
Stossspannungsfestigkeit	8000 V

Kabel

Kabeleinführungsstelle	Seite
------------------------	-------

Nachhaltigkeit

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja