



LLG004

### NH2-NR3P-LLG, 1S+1Ö, elektr. Sicherungsüberwachung auf SKL

#### Technische Eigenschaften

##### Sicherung

Sicherungsgrösse	NH2
------------------	-----

##### Architektur

Polanzahl	3
-----------	---

##### Elektrischer Strom

Nennstrom	400 A
-----------	-------

Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B	400 A
--	-------

##### Installation, Montage

Nominales Drehmoment	30 - 30 Nm
----------------------	------------

##### Belastbarkeit

Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	200
---	-----

Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele	800
---	-----

##### Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	136 W
---------------------------------------	-------

##### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	95 mm <sup>2</sup>
---	--------------------

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	95 mm <sup>2</sup>
---	--------------------

##### Abmessungen

Höhe	149.50 mm
------	-----------

Breite	280 mm
--------	--------

Länge	590 mm
-------	--------

##### Spannung

Isolationsspannung Ui	1000 V
-----------------------	--------

Stossspannungsfestigkeit	8000 V
--------------------------	--------

##### Kabel

Kabeleinführungsstelle	Seite
------------------------	-------

##### Nachhaltigkeit

REACH-konform	Ja
---------------	----

RoHS-konform	Ja
--------------	----