



WS001N



Poussoir inverseur Systo 1O+1F 10A 2 modules Noir

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Architecture

Type d'organe de commande Poussoir simple

Matière

Couleur Noir

Finition Mat

Matériau Polycarbonate (PC)

Face arrière interne Mat

Dimensions

Hauteur 45 mm

Largeur 45 mm

Profondeur 33 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

Type de bouton poussoir Poussoir simple

Connectivité

Type de raccordement QuickConnect

Sécurité

Classe de protection (IP) IP31D

Résistance aux chocs IK IK07

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 35 °C

Textes

Impression Sans inscription

Durabilité

Sans halogène Oui

REACH-sans SVHC Oui

Conforme à la directive RoHS Oui