



WS001N



systo Łącznik klawiszowy przyciskowy zwierny/rozwierny 10AX/250V a.c. 2M czarny

#### Właściwości techniczne

##### Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

##### Architektura

Element sterujący/obsługowy Przycisk pojedynczy

##### Materiały

Kolor Czarny

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Poliwęglan (PC)

Wewnętrzna tylna strona Mat

##### Wymiary

Wysokość 45 mm

Szerokość 45 mm

Głębokość 33 mm

Wbudowane puszkki podtynkowe 40 mm

##### Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków 1

Typ przycisku Przycisk pojedynczy

##### Łączność

Typ połączenia quickconnect

##### Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP31D

Odporność na uderzenie IK IK07

##### Akcesoria

Posiada pole opisowe Nie

##### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -10 - 35 °C

##### Dodatkowe informacje

Nadruk Bez nadruku

##### Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe Tak

Zgodny z REACh – bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak