



WS001N



systo 2M Botão inver. NA+NF 10A, preto

Características técnicas

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Arquitetura

Tipo de órgão de comando Botão de pressão simples

Materiais

Cor Preto

Acabamento Mate

Material Policarbonato (PC)

Parte posterior interna Mate

Dimensões

Altura 45 mm

Largura 45 mm

Profundidade 33 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 40 mm

Controlos e indicadores

Número de teclas (gang) 1

Tipo de botão de pressão Botão de pressimples

Conetividade

Tipo de ligações QuickConnect

Segurança

Índice de proteção IP IP31D

Resistência ao impactos IK IK07

Acessórios

Tem campo de etiquetagem Não

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -10 - 35 °C

Texto

Impressão Sem gravação

Sustentabilidade

Livre de halógeno Sim

REACH - livre de SVHC Sim

Conformidade RoHs Sim