



NH00LP100MR

**NH-Sicherungseinsatz Grösse 00 400V~ gG 100A Stirnkennmelder**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

Auslösecharakteristik

gG

**Sicherung**

Sicherungsgrösse

NH00

Sicherungscharakteristik

gG

**Spannung**

Versorgungsspannungsart

AC

**Elektrischer Strom**

Nennstrom

100 A

**Einsatzbedingungen**

Isoliert

Nein

**Elektrische Hauptattribute**

Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC60898-1

100 kA

**Leistung**

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom

5.50 W

**Abmessungen**

Höhe

79 mm

Breite

30 mm

Tiefe

59 mm

**Nachhaltigkeit**

REACH-konform

Ja

RoHS-konform

Ja