



NH00LP125MR

### Cartouche fusible HPC taille 00 400V~ gG 125A indicateur supérieur

#### Caractéristiques techniques

##### Architecture

Courbe gG

##### Fusible

Taille de l'élément fusible NH00

Caractéristique du fusible gG

##### Tension

Type de tension d'alimentation AC

Tension assignée d'emploi Ue 400 - 400 V

Tension assignée CA 50 Hz 400 - 400 V

##### Courant électrique

Courant assigné nominal 125 A

##### Conditions d'utilisation

Isolé Non

##### Principaux attributs électriques

Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1 100 kA

##### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN 6.70 W

##### Dimensions

Hauteur 79 mm

Largeur 30 mm

Profondeur 59 mm

##### Durabilité

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui