



NH00LP125MR

Cartouche fusible HPC taille 00 400V~ gG 125A indicateur supérieur

Caractéristiques techniques

Architecture

Course

gG

Fusible

Taille de l'élément fusible

NH00

Caractéristique du fusible

gG

Tension

Type de tension d'alimentation

AC

Courant électrique

Courant assigné nominal

125 A

Conditions d'utilisation

Isolé

Non

Principaux attributs électriques

Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1

100 kA

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN

6.70 W

Dimensions

Hauteur

79 mm

Largeur

30 mm

Profondeur

59 mm

Durabilité

Conformité REACH

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui