



R2606VERZ

T-Stück schnittkaschierend Stahlblech LFS 60x60mm verzinkt

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	60 mm
Breite	60 mm

Zubehör

Art des Zubehörs	Haubenformteil
------------------	----------------

Normen

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12	Nein
--	------

Werkstoff

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
Farbe	Zink

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK08
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 90 °C
--------------------	------------

Ausstattung

Mit Schutzfolie	Nein
-----------------	------

Abbildungen | Zeichnungen

