



NH00LP80MR

**NH-Sicherungseinsatz Grösse 00 400V~ gG 80A Stirnkennmelder**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

Auslösecharakteristik gG

**Sicherung**

Sicherungsgrösse NH00

Sicherungscharakteristik gG

**Spannung**

Versorgungsspannungsart AC

Bemessungsbetriebsspannung Ue 400 - 400 V

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz 400 - 400 V

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 80 A

**Einsatzbedingungen**

Isoliert Nein

**Elektrische Hauptattribute**

Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC60898-1 100 kA

**Leistung**

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 4.70 W

**Abmessungen**

Höhe 79 mm

Breite 30 mm

Tiefe 59 mm

**Nachhaltigkeit**

REACH-konform Ja

RoHS-konform Ja