



FWB54GS

**FW ΕΡΜΑΡΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΛ. 4ΣΤ 5Χ48Μ ΔΙΑΦ. ΠΟΡΤΑ**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Εγκατάσταση, τοποθέτηση**

Κατάλληλο για εξωτερική χρήση	Όχι
Τοποθέτηση	Επίτοιχη τοποθέτηση

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

Ονομαστικό ρεύμα	125 A
------------------	-------

**Εξοπλισμός**

Αριθμός ραγών	20
Αριθμός σειρών	20
Αριθμός τμήματος σε πλάτος με κλειδαριά	4
Διαθέτει τερματικό συνδέσεων ουδέτερου	Ναι

**Χωρητικότητα**

Αριθμός στοιχείων	240
-------------------	-----

**Λειτουργίες**

Με εισόδους αγωγών	Ναι
--------------------	-----

**Διαστάσεις**

Ύψος	800 mm
Πλάτος	1050 mm
Βάθος	165 mm

**Κάλυμμα, πόρτα**

Αριθμός πορτών ερμαρίου	2
Αριθμός κλειδαριών	1

**Διαστάσεις**

Αριθμός μονάδων πλάτους	48
-------------------------	----

**Κάλυμμα, πόρτα**

Τύπος λαβής	Σύρτης
Με διάφανη πόρτα	Ναι

**Σύνδεση**

Αριθμός εξαρτημάτων εισόδου καλωδίων	16
--------------------------------------	----

**Υλικά**

Υλικό	Μεταλλικό
Κωδικός RAL	9010
Χρώμα	Λευκό

**Εξοπλισμός**

Διαθέτει μπλοκ ακροδεκτών γείωσης	Ναι
Έχει πλάκα τοποθέτησης	Όχι

**Ασφάλεια**

Κλάση προστασίας	Κατηγορία μόνωσης II
Αντοχή σε κρούση IK	IK07
Κατηγορία προστασίας (IP)	IP44

**Βιωσιμότητα**

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----