



NH00LP6MR

NH-Sicherungseinsatz Grösse 00 400V~ gG 6A Stirnkennmelder

Technische Eigenschaften

Architektur

Auslösecharakteristik	gG
-----------------------	----

Sicherung

Sicherungsgrösse	NH00
Sicherungscharakteristik	gG

Spannung

Versorgungsspannungsart	AC
Bemessungsbetriebsspannung Ue	400 - 400 V
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz	400 - 400 V

Elektrischer Strom

Nennstrom	6 A
-----------	-----

Einsatzbedingungen

Isoliert	Nein
----------	------

Elektrische Hauptattribute

Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC60898-1	100 kA
--	--------

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	1.40 W
---------------------------------------	--------

Abmessungen

Höhe	79 mm
Breite	30 mm
Tiefe	59 mm

Nachhaltigkeit

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja