



NH00LP10MR

**Cartouche fusible HPC taille 00 400V~ gG 10A indicateur supérieur**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Course

gG

**Fusible**

Taille de l'élément fusible

NH00

Caractéristique du fusible

gG

**Tension**

Type de tension d'alimentation

AC

**Courant électrique**

Courant assigné nominal

10 A

**Conditions d'utilisation**

Isolé

Non

**Principaux attributs électriques**

Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1

100 kA

**Puissance**

Puissance dissipée totale sous IN

1.10 W

**Dimensions**

Hauteur

79 mm

Largeur

30 mm

Profondeur

59 mm

**Durabilité**

Conformité REACH

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui