



NH00LP20MR

NH-Sicherungseinsatz Grösse 00 400V~ gG 20A Stirnkennmelder

Technische Eigenschaften

Architektur

Auslösecharakteristik

gG

Sicherung

Sicherungsgrösse

NH00

Sicherungscharakteristik

gG

Spannung

Versorgungsspannungsart

AC

Elektrischer Strom

Nennstrom

20 A

Einsatzbedingungen

Isoliert

Nein

Elektrische Hauptattribute

Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC60898-1

100 kA

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom

1.80 W

Abmessungen

Höhe

79 mm

Breite

30 mm

Tiefe

59 mm

Nachhaltigkeit

REACH-konform

Ja

RoHS-konform

Ja