



47601909



Uttag 2-vägs, komplett, 1½ dosa, snabb, Vit, S.1, , insats med klor

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkspänning 250 V

Elektrisk ström

Märkström 16 A

Material

Färg Vit

RAL-kod 9010

Ytbehandling Matt

Material Termoplast

Behandling Obehandlad

Dimensioner

Höjd 120 mm

Bredd 80 mm

Djup 50 mm

Inbyggnadsdjup infällda lådor 31 mm

Installation, montering

Monteringsläge/anslutningsläge Flat

Anslutning

Anslutningstyp Skruvterminal

Typ av montering Skruvmontering
Klor

Utrustning

Roterad centralinsats Nej

Med gångjärnslock Nej

Med rund skyddsjordstift Nej

Med signallampa Nej

Med lås Nej

Tillbehör

Har märksfält Nej

Kapacitet

Antal moduler 2

Säkerhet

Petskyddad Ja

Kapslingsklass (IP) IP20

Funktioner

Med funktionsbelysning Nej

Identifiering

Med tryck/prägling Nej

Text

Anslutningstyp Med snabbanslutning

Lämplig för

S.x/B.x

Hållbarhet

REACH-SVHC fri Ja

RoHS-överensstämmelse Ja