



FWU73L

**Coffret à encastrer 3x7r, vide ss cadre ni porte, classell, niche 1107x815x115mm**

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| Hauteur                                    | 1142 mm |
| Largeur                                    | 843 mm  |
| Profondeur                                 | 113 mm  |
| Epaisseur du matériau des parois latérales | 1 mm    |

#### Sécurité

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Indice de protection IP | IP30         |
| Classe de protection    | Classe II    |
| Type de verrouillage    | Sans serrure |

#### Equipement

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| Nombre de travée de large                | 3 |
| Nombre d'ouvertures pour plaques à bride | 6 |

#### Installation, montage

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Montage                     | Encastré<br>Cloison creuse |
| Adapté à un usage extérieur | Non                        |

#### Matière

|          |           |
|----------|-----------|
| Couleur  | Blanc pur |
| Code RAL | 9010      |
| Matière  | Acier     |

#### Equipement

|                |   |
|----------------|---|
| Nombre rangées | 7 |
|----------------|---|

#### Cache, porte

|                  |   |
|------------------|---|
| Nombre de portes | 0 |
|------------------|---|

#### Courant électrique

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 125 A |
|-------------------------|-------|

#### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conformité REACH             | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |