



FWU73N

FW Rozdzielnica 180M IP30 II kl p/t 1100x800x112mm

Właściwości techniczne

Instalacja, montaż

Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie
Sposób montażu	Montaż podtynkowy Do ścian pustych

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	125 A
-----------------	-------

Sprzęt

Liczba szyn	21
Liczba rzędów	21
Liczba sekcji w poziomie	3
Z zamkiem	Nie
Posiada blok zacisków neutralnych	Nie

Pojemność

Liczba modułów	180
----------------	-----

Wymiary

Wysokość	1153 mm
Szerokość	853 mm
Głębokość	125 mm
Wysokość wbudowania	1102 mm

Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy	2
----------------------	---

Wymiary

Szerokość wbudowania	810 mm
Zakres głębokości wbudowania	112 mm
Liczba jednostek szerokości	36

Pokrywa, drzwi

Typ uchwytu	Zatrząsk
Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie

Rodzaj połączenia

Liczba wejść kablowych	6
------------------------	---

Materiały

Materiał	Stal
Kod RAL	9010
Kolor	Czysta biel

Sprzęt

Posiada blok zacisków uziemiających	Nie
Posiada płytę montażową	Nie

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności	Klasa izolacji II
Odporność na uderzenie IK	IK09
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP30
Typ blokowania	Bez zamka

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----