Dane katalogowe produktu
FWU73N

FWU73N

FW Rozdzielnica 180M IP30 II kl p/t 1100x800x112mm

Właściwości techniczne

Instalacja, montaż	
Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie
Sposób montażu	Montaż podtynkowy Do ścian pustych
Prąd elektryczny	
Prąd znamionowy	125 A
Sprzęt	
Liczba szyn	21
Liczba rzędów	21
Liczba sekcji w poziomie	3
Z zamkiem	Nie
Posiada blok zacisków neutralnych	Nie
Pojemność	
Liczba modułów	180
Wymiary	
Wysokość	1153 mm
Szerokość	853 mm
Głębokość	125 mm
Wysokość wbudowania	1102 mm
Pokrywa, drzwi	
Liczba drzwi obudowy	2
Wymiary	
Szerokość wbudowania	810 mm
Zakres głębokości wbudowania	112 mm
Liczba jednostek szerokości	36
Pokrywa, drzwi	
Typ uchwytu	Zatrzask
Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie
Rodzaj połączenia	
Liczba wejść kablowych	6
Materiały	
Materiał	Stal
Kod RAL	9010
Kolor	Czysta biel
Sprzęt	
Posiada blok zacisków uziemiających	Nie
Posiada płytę montażową	Nie
Bezpieczeństwo	
Klasa ochronności	Klasa izolacji II
Odporność na uderzenie IK	IK09
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP30
Typ blokowania	Bez zamka
Zrównoważony rozwój	
Zgodność z RoHS	Tak