



FWU73S

Feldverteiler UP 252PLE mit univers, IP30, SKII, Nischenmaße 1107x815x115mm

#### Technische Eigenschaften

##### Installation, Montage

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Geeignet für Aussenbereich | Nein                  |
| Montage auf                | Unterputz<br>Hohlwand |

##### Elektrischer Strom

|           |       |
|-----------|-------|
| Nennstrom | 125 A |
|-----------|-------|

##### Ausstattung

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Anzahl der Schienen           | 21   |
| Anzahl Reihen                 | 21   |
| Anzahl Felder                 | 3    |
| Mit Schloss                   | Nein |
| Mit Neutralleiterklemmenblock | Ja   |

##### Kapazität

|               |     |
|---------------|-----|
| Anzahl Module | 252 |
|---------------|-----|

##### Funktionen

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| Absicherung Hauptschalter als Einspeisegerät | Nein |
| Mit Leitungseinführung                       | Ja   |

##### Abmessungen

|            |         |
|------------|---------|
| Höhe       | 1153 mm |
| Breite     | 853 mm  |
| Tiefe      | 125 mm  |
| Einbauhöhe | 1102 mm |

##### Abdeckung, Tür

|                     |   |
|---------------------|---|
| Anzahl Schranktüren | 2 |
|---------------------|---|

##### Abmessungen

|              |        |
|--------------|--------|
| Einbaubreite | 810 mm |
| Einbautiefe  | 112 mm |

##### Abdeckung, Tür

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Ausführung des Handgriffes | Klappgriff mit Vorreiber |
|----------------------------|--------------------------|

##### Abmessungen

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Breite in Teilungseinheiten | 36 |
|-----------------------------|----|

##### Abdeckung, Tür

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein |
|------------------------------|------|

##### Anschluss

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen | 6 |
|---------------------------------------|---|

##### Konnektivität

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Montageart | Schraubbefestigung |
|------------|--------------------|

##### Werkstoff

|            |          |
|------------|----------|
| Werkstoff  | Stahl    |
| RAL Nummer | 9010     |
| Farbe      | Reinweiß |

##### Ausstattung

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Mit Erdungsklemmenblock | Ja   |
| Mit Montageplatte       | Nein |

**Sicherheit**

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Schutzklasse                   | Schutzklasse II |
| Stoßfestigkeit IK              | IK09            |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP30            |
| Schließungstyp                 | Ohne Schloss    |
| Glühdrahttest                  | 850 °C          |

**Nachhaltigkeit**

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|